

Tectis® Dippo Proof Membraan

Winddicht en ademend membraan voor de koude zijde




Bekijk alle
info online



BLOEM
Sealants that Work!



Bloem Sealants levert onder exclusiviteit van Tectis® een inmiddels reeds jaren beproefd assortiment voor onder andere de houtskeletbouw. Dippo Proof Membraan is een diffuus-open, wind- en waterdicht membraan, dat aan de buitenkant van de muur onder de toplaag wordt gemonteerd. Dippo Proof Membraan bestaat uit drie lagen, twee lagen polypropyleen en één laag polyethyleen, waardoor het product zeer duurzaam is.



Toepassingen

Tectis® Dippo Proof Membraan is een winddicht en diffuus-open membraan en uitermate geschikt voor de verwerking bij navolgende toepassingen:

- Het membraan wordt over het algemeen aan de buitenzijde van het geïsoleerde frame gemonteerd, waarbij het mechanisch kan worden bevestigd met corrosiebestendige nieten en/of afgeplakt kan worden met de Sitko Adaptive, Sitko Flex of Bloem Butylband Duo.

Eigenschappen

- Duurzaam en sterk, enigszins flexibel membraan
- Diffuus-open
- Weerbestendig
- Scheurvast
- 50 jaar verouderingsbestendig

Voordelen

- Makkelijk in verwerking, zeker met gebruik van de Sitko Tape's
- Duurzaam product, hoge weerstand tegen veroudering en weersinvloeden

Technische producteigenschappen

Drager	Polypropyleen
Soortelijk gewicht	95 ± 0,05 g/m ²
Waterdichtheid	W1
Dampdoorlaatbaarheid	Sd-waarde 0,07m
Luchtdoorlatendheid	m ² /h @ 50 Pa ≤ 0,12 m ³
Treksterkte	Lengterichting 180 N/50mm
Treksterkte	Dwarsrichting 120 N/50mm
Rek bij breuk	Lengterichting 30% ± 10
Rek bij breuk	Dwarsrichting 54% ± 10
Scheursterkte	Lengterichting 80 N
Scheursterkte	Dwarsrichting 90 N

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumwaarden, bij metingen na 28 dagen en bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Specificaties kunnen anders uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden.

Duurzaamheid

Dippo Proof Membraan bevat 0,0% aan organische oplosmiddelen.

Certificeringen

- SINTEF TG 20340

Beschikbaarheid

Dippo Proof Membraan is beschikbaar in de onderstaande kleur- en verpakingsvariatie:

Grijs	Breedte 2,75 m, 25 m per rol, 65 rollen per pallet
Grijs	Breedte 2,75 m, 50 m per rol, 32 rollen per pallet
Grijs	Breedte 3,00 m, 50 m per rol, 32 rollen per pallet

Bloem Sealants kan de rollengtes aanpassen aan uw wensen, voor een snellere en efficiëntere verwerking, tijd- en afvalbesparing

Voorbehandeling

Voordat u de Dippo Proof Membraan verwerkt, dienen de hechtvlakken voldoende stabiel, schoon, droog en vrij van vet, stof en andere losse delen te zijn.

Verwerking

Dippo Proof Membraan moet aan de koude zijde (meestal de buitenkant) van een geïsoleerd frame worden geïnstalleerd. Dippo Proof Membraan wordt horizontaal of verticaal gemonteerd met corrosiebestendige nietjes. Het afdichten/afplakken van de randen, openingen en doorvoeringen dient zorgvuldig te worden uitgevoerd. Hiervoor kan gekozen worden uit de Sitko Adaptive, Sitko Flex of Bloem Butylband Duo. De onderlinge overlap van het Dippo Proof Membraan, evenals de aansluiting naar het bouwkundig kader, dient minimaal 100 mm te bedragen.

Raam- en deuropeningen worden uitgerold afgedekt met de Dippo Proof Membraan. De openingen worden diagonaal gesneden, waarna de flappen naar binnen worden gevouwen en met nietjes aan het kozijn bevestigd.

Tectis® Diffo Proof Membraan

Winddicht en ademend membraan voor de koude zijde



Bij doorvoeringen worden de gaten in de Diffo Proof Membraan circa 20 mm kleiner gesneden dan de afmetingen van de doorvoering. De leidingen worden door de gaten geperst, zodat een kraag rond de doorvoering ontstaat. De kraag wordt afgeplakt met Sitko Flex of Bloem Butylband Duo.

Beperkingen

- Spanningsloos verwerken
- Niet langer dan 6 maanden onbeschut aan weersinvloeden, zon en UV blootstellen

Opslag


Diffo Proof Membraan dient te worden opgeslagen in ongeopende originele verpakking en bewaard bij temperaturen tussen de +10°C en de +25°C en ten alle tijden beschermd tegen direct zonlicht.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg het label op de productverpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt dat langdurig contact met de huid te vermijden is. Bij oogcontact grondig met water spoelen en zo nodig een arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het product zonder risico. Zie het betreffende veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.bloemsealants.com.

Technisch support

Bloem Sealants heeft een team van ervaren technische adviseurs die u kunnen ondersteunen bij de juiste productkeuze, -specificaties en verwerking. Voor aanvullende service en advies kunt u contact opnemen met Bloem Sealants op +31(0)70 329 66 01 of info@bloemsealants.com.



Tectis® Diffo Proof Membraan afgeplakt met de Sitko Flex



Tectis® Sitko Flex



Tectis® Sitko Duo



Bloem Butylband Flex



Bloem Butylband Duo